

Műanyag cső
PQ-PA-15X1,5X3000
Cikkszám: 177729

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	15 mm
Belső Ø	12 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...15 bar
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-25 °C...75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...75 °C
A termék súlya hossz szerint	0.065 kg/m
Szín	fekete
Tömlő alapanyaga	PA