

Műanyag cső
PQ-PA-18X2X3000
Cikkszám: 177730

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	18 mm
Belső Ø	14 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...15 bar
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-25 °C...75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...75 °C
A termék súlya hossz szerint	0.103 kg/m
Szín	fekete
Tömlő alapanyaga	PA