


Motor karima EAMF-A-44A-60G/H

Cikkszám: 1780430

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	178 g
Interfészkód Motor In	60G 60H
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	44 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis