

# Rögzítő patron KP-6-180

Cikkszám: 178453

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                  | tetszés szerint                                              |
| Befogási mód hatásiránnyal         | mindkét oldalon<br>Befogás rugóval, oldás sűrített levegővel |
| Szerkezeti felépítés               | Billenő lemezek                                              |
| Változatok                         | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Üzemi nyomás                       | 1 MPa<br>10 bar                                              |
| Kioldónyomás                       | 0.3 MPa<br>3 bar                                             |
| befogandó kerek anyag              | 6 mm                                                         |
| Üzemi közeg                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály       | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 °C...80 °C                                               |
| Statikus tartóerő                  | 180 N                                                        |
| Terméksúly                         | 15 g                                                         |
| Tömítések alapanyaga               | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Rugók alapanyaga                   | Rugóacél                                                     |
| Ház alapanyaga                     | Alumínium<br>eloxált                                         |
| Szorítópofa alapanyaga             | Sárgaréz                                                     |
| Dugattyú alapanyaga                | POM                                                          |