

Lökéscsillapító tartó DADP-ES-G6-12

Cikkszám: 1812471

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. ütközőerő	500 N
Max. meghúzási nyomaték	5.9 Nm
Terméksúly	80 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző könyök alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált