

# Dugaszolható csavarzat QS-3/8-3/8-I-U-M

Cikkszám: 183746

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                       |
| Névleges szélesség                           | 0.287 hüvelyk                                  |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                        |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                  |
| Kötegméret                                   | 1                                              |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                          |
| Tengeri besorolás                            | lásd a tanúsítványt                            |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                      |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség       |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                   |
| Terméksúly                                   | 0.988 oz                                       |
| Rögzítés módja                               | 7 mm-es imbuszcson                             |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | R3/8 külső menet                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 3/8" külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | 32 °F...140 °F                                 |
| Oldógyűrű színe                              | szürke                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                              |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz<br>nikkelezett                        |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                            |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                            |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |