

Levegőtakarékos pisztoly

LSP-1/4-C

Cikkszám: 184318

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Távozó levegő funkció	Fújás adagolható
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	120 l/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Hangnyomás szint	90 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	125 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4 belső menet
Ház alapanyaga	PA6-erősítéssel