


Elválasztó lap CPV18-DZPR

Cikkszám: 184543

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	-0.9 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	25 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis