

Rögzítő modul EV-63-5

Cikkszám: 184859

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	5 mm
Szorítófelület	Ø 63
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...40 °C
Terméksúly	100 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M3
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Membrán alapanyaga	TPE-U(PU)