

Hálózati csatlakozó aljzat NTSD-GD-13,5

Cikkszám: 18526

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	31 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Aljzat, egyenes Csavaros sorkapocs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	250 V
Áramterhelhetőség	16 A
Kábelcsavarzat	Pg13
Megengedett kábelátmérő	10 mm...12 mm
Csatlakozási keresztmetszet	2.5 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PBT
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet Sárgaréz