

Csatlakozó aljzat MSSD-ZBZC

Cikkszám: 185521

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, önmetsző csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	11 g
Elektromos csatlakozó	Aljzat
DC üzemi feszültségi tartomány	3 V...36 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség	1 A
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Védettség	IP50
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	2
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Ház alapanyaga	PA