

Szögemelő megfogó HGWM-12-EZ-G7

Cikkszám: 185703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Megfogó pofa max. szögjátéka ax és ay tengelyen	0.5 deg
Max. megfogó pofa Sz	0.03 mm
Max. nyitási szög	14 deg
Megfogó ismétlési pontossága	0.02 mm
Megfogópofák száma	2
Működési mód	egyszeres működésű zárt
Megfogófunkció	Sarokelem
Szerkezeti felépítés	Ferde sík
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	1.7 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	2.8 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Visszatérítő rugónyomaték	1.5 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87psi), nyitott	76 Ncm
Tehetlenségi nyomaték	267 kgcm ²
	560 kgcm ²
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	20 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	40 Ncm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	40 Ncm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	40 Ncm
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	1000 g
Terméksúly	52 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Pneumatikus csatlakozó	M3
Fedősapka alapanyaga	POM

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Megfogó pofák alapanyaga	erősen ötvözött acél