


Sűrítettlevegő-előkészítő egység LFR-3/4-D-MAXI-KE-A

Cikkszám: 185766

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul Nyomáskapcsoló Szűrőszabályzó manométerrel
Max. kondenzátummennyiség	80 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...1.2 MPa 7.25 psi...174 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.03 MPa 0.3 bar 4.35 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	9400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2400 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:

Jellemző	Érték
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
2. pneumatikus csatlakozó	G3/4
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC