

# Nyomásszabályozó szelep LR-1/2-D-MAXI

Cikkszám: 186455

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Maxi                                                           |
| Sorozat                                                      | D                                                              |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel                                        |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                |
| Szerkezeti felépítés                                         | elővezérelt dugattyúszabályozó szelep                          |
| Szabályozó funkció                                           | Állandó kimeneti nyomás<br>szekunder légtelenítéssel           |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                   |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                              |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Max. nyomáshisztérezis                                       | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 10500 l/min                                                    |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                                   | 800 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Előlapí rögzítés<br>Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Csatlakozólap alapanyaga                                     | Cink-présöntvény                                               |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                            |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                               |