

# Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1/2-D-7-MAXI

Cikkszám: 186511

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Maxi                                                             |
| Sorozat                                                      | D                                                                |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel                                          |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                               |
| Kondenzátum leeresztő                                        | Kézzel forgatható                                                |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szűrőszabályzó manométerrel<br>Proporcionális szabványos kódkenő |
| Max. kondenzátummennyiség                                    | 80 cm <sup>3</sup>                                               |
| Szűrőfinomság                                                | 40 µm                                                            |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                    |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                     |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                              |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.5 bar...7 bar                                                  |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 7700 l/min                                                       |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint                   |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                   |
| Terméksúly                                                   | 2390 g                                                           |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                             |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                                 |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                               |