

Bekapcsoló szelep HEL-1/4-D-MIDI

Cikkszám: 186521

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Távozó levegő funkció	fojtható
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	nincs
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózář
Visszaállítási módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Üzemi nyomás	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar
b érték	0.59
C érték	9 l/sbar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2600 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	270 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény

