



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Szabvány alapján                                  | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                                  |
| Rögzítés módja                                    | menetes hüvellyel                                                           |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                             |
| Terméksúly                                        | 9 g                                                                         |
| Elektromos csatlakozó                             | 3 pólusú<br>M8x1<br>Egyenes csatlakozó / Hegesztő csatlakozás               |
| DC üzemi feszültségi tartomány                    | 60 V                                                                        |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                   | 60 V                                                                        |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                        | 3 A                                                                         |
| Lököfeszültség-állóság                            | 1.5 kV                                                                      |
| Kábelcsavarzat                                    | Pg7                                                                         |
| Megengedett kábelátmérő                           | 3.5 mm...5 mm                                                               |
| Csatlakozási keresztmetszet                       | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Védettség                                         | IP67                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                            | -40 °C...85 °C                                                              |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                           |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                                                           |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                        |
| Ház alapanyaga                                    | PA                                                                          |
| Ház színe                                         | fekete                                                                      |
| Hollandi anya alapanyaga                          | Nikkelezett sárgaréz                                                        |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                | Sárgaréz<br>aranyozott                                                      |