


# Csatlakozó kábel KMP3-25P-16-

Cikkszám: 18699

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Szabvány alapján                                 | DIN 41652                     |
| Vezetékmegjelölés                                | tartozékkal                   |
| Csatlakozási gyakoriság                          | 50                            |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal          |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | szögletes                     |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                        |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | döntött                       |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | Sub-D                         |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 25                            |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 18                            |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | 2x M3 csavar                  |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                 |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                         |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                   |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 18                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 18                            |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...30 V                    |
| DC névleges üzemi feszültség                     | 24 V                          |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 3 A                           |
| Lökőfeszültség-állóság                           | 1 kV                          |
| Kábelhossz                                       | 1 m...99 m                    |
| Vezetéktulajdonság                               | Alapkivitel                   |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 45 mm                         |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 90 mm                         |
| Kábelátmérő                                      | 8.5 mm                        |
| Kábelátmérő tűrése                               | ± 0,5 mm                      |
| Kábelszerkezet                                   | 18 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                  | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| Vezetékvégek                                     | levágott tompa                |
| Védettség                                        | IP65                          |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Megjegyzés a védettségről                             | szerezett állapotban                         |
| Környezeti hőmérséklet                                | -25 °C...70 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...70 °C                                |
| Csapághőmérséklet                                     | -25 °C...75 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 3                                            |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC                                          |
| Kábelköpeny színe                                     | szürke                                       |
| Ház alapanyaga                                        | PA                                           |
| Tömítések alapanyaga                                  | NBR                                          |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Aranyozott rézötvözet                        |