

Dugasz
SEA-GS-11-DUO
Cikkszám: 18779

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	24 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú A forma M12x1 Egyenes csatlakozó / csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Kábelcsavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	2 x 3 mm vagy 2 x 5 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PBT
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	PBT
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz Fehér bronz bevonattal