

Csatlakozó tömb CPE18-PRSGO-2

Cikkszám: 187831

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	2
Feltörési nyomás	3 MPa 435 psi
Repedésnyomás	30 bar
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	170 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelőszínnel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA