

Lineáris hajtómű

SLG-12- -

Cikkszám: 187855

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	100 mm...700 mm
Dugattyú Ø	12 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Közbülső helyzetek maximális száma	4
Elviteli elv	alakkal záró (rés)
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	húzó
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	68 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	68 N
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	18 g
Helyettesítő csatlakozók	lásd a termékrajzot
Pneumatikus csatlakozó	M3
Fedél alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált