

Kábel aljzat ASI-SD-PG-M12

Cikkszám: 18789

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	27.6 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Aljzat, egyenes Csavaros sorkapocs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	125 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelcsavarzat	Pg9
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz