

Csatlakozó aljzat MSSD-EB-M12-MONO

Cikkszám: 188024

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Terméksúly	13.18 g
1. elektromos csatlakozó	Aljzat, az EN 175301-803 szabvány szerint, C forma
2. elektromos csatlakozó	Egyenes csatlakozó, M12x1, 2 pólusú, A-kódos
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...24 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	12 V...24 V
Áramterhelhetőség	0.12 A
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alanyaga	PA
Ház színe	áttetsző
Csavaros rögzítés alanyaga	Acél, nikkelezett
Tömítések alanyaga	HNBR NBR
Dugaszolható érintkezők alanyaga	Ezüstözött réztötvözet Sárgaréz, aranyozott