

Szabadonfutó FLSM-10-R

Cikkszám: 188526

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Forgásirány	Óramutató járásával megegyező
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	0.85 Nm
Terméksúly	160 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél