

Vákuum megfogó ESG-15

Cikkszám: 189172

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérője	15 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Különleges tulajdonságok	antisztatikus
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságiegyenlítővel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	3-as méret
Szívókorongalak	kerek extra mély kerek lapos
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...200 °C
Vákuumcsatlakozás	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon)