

Vákuum megfogó ESG-20

Cikkszám: 189173

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérője	20 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Különleges tulajdonságok	antisztatikus
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítővel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös kerek harmonika, 3,5-szörös kerek extra mély kerek lapos
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...200 °C
Vákuumcsatlakozás	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon)