

Vákuum megfogó ESG-60

Cikkszám: 189177

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérője	60 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítővel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	5-ös méret
Szívókorongalak	kerek extra mély kerek lapos kerek, mély
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...200 °C
Vákuumcsatlakozás	G1/8 G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	FPM NBR PUR VMQ (szilikon) Vulkollan®