

Vákuum megfogó

ESG-6X10

Cikkszám: 189184

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong mérete	6x10 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságlegyenlítővel hosszú magasságlellítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	ovális lapos
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Vákuumcsatlakozás	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR