

Vákuumkorong-tartó

ESH-HA-2-PK

Cikkszám: 189196

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2 mm
Tartály	0.169 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Szívókorong tartó hozzárendelése	2-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióinak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	7 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	Átmérő: 4 mm
Vákuumcsatlakozás	PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél