

Vákuumkorong-tartó ESH-HA-4-QS

Cikkszám: 189199

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	5 mm
Tartály	0.719 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	30 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M6
Vákuumcsatlakozás	QS-6
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvöztött acél