

Vákuumkorong-tartó ESH-HA-4-PK

Cikkszám: 189200

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.5 mm
Tartály	0.668 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	23 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M6
Vákuumcsatlakozás	PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél