

# Vákuumkorong-tartó ESH-HB-3-QS

Cikkszám: 189207

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                    | 3.3 mm                                                                            |
| Tartály                               | 0.519 cm <sup>3</sup>                                                             |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                   |
| Szerkezeti felépítés                  | Vákuumcsatlakozás oldalt                                                          |
| Szívókorong tartó hozzárendelése      | 3-as méret                                                                        |
| Üzemi közeg                           | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján                                   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitétettség                                        |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-A1-L                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                | 0 °C...60 °C                                                                      |
| Terméksúly                            | 29 g                                                                              |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                                                    |
| Szívókorong felfogása                 | M4                                                                                |
| Vákuumcsatlakozás                     | QS-6                                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                 |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR<br>Acél                                                                       |
| Tartó alapanyaga                      | Alumínium<br>Sárgaréz, nikkelezett<br>POM<br>Edzett acél<br>erősen ötvöztött acél |