

Vákuumkorong-tartó ESH-HB-4-PK

Cikkszám: 189210

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.5 mm
Tartály	0.416 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	25 g
Rögzítés módja	belső menettel
Szívókorong felfogása	M6
Vákuumcsatlakozás	PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvöztött acél