

Vákuumkorong-tartó ESH-HB-6-G

Cikkszám: 189212

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	10 mm
Tartály	7.25 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt
Szívókorong tartó hozzárendelése	6-os méret
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	271 g
Rögzítés módja	belső menettel
Szívókorong felfogása	M20x2
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél