Vákuumkorong-tartó
ESH-HC-4-PK

Cikkszám: 189220

Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	6 mm
Névleges szélesség	2.5 mm
Tartály	0.911 cm³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	31 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M6
Vákuumcsatlakozás	PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél