

# Vákuumkorong-tartó ESH-HD-4-QS

Cikkszám: 189239

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó | 6 mm                                                                              |
| Névleges szélesség                    | 5 mm                                                                              |
| Tartály                               | 0.678 cm <sup>3</sup>                                                             |
| Beépítési helyzet                     | függőleges                                                                        |
| Szerkezeti felépítés                  | Vákuumcsatlakozás oldalt<br>magasságkiegyenlítéssel                               |
| Szívókorong tartó hozzárendelése      | 4-es méret                                                                        |
| Üzemi közeg                           | léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján                                    |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                          |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-A1-L                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                | 0 °C...60 °C                                                                      |
| Terméksúly                            | 45 g                                                                              |
| Rögzítés módja                        | ellenanyával                                                                      |
| Szívókorong felfogása                 | M6                                                                                |
| Vákuumcsatlakozás                     | QS-6                                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                 |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR<br>Acél                                                                       |
| Tartó alapanyaga                      | Alumínium<br>Sárgaréz, nikkelezett<br>POM<br>Edzett acél<br>erősen ötvöztött acél |