

Vákuumkorong-tartó ESH-HD-5-G

Cikkszám: 189241

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	10 mm
Névleges szélesség	8.5 mm
Tartály	2.072 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	5-ös méret
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	195 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M10
Vákuumcsatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél