

Vákuumkorong-tartó

ESH-HDL-1-PK

Cikkszám: 189244

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	10 mm
Névleges szélesség	1.9 mm
Tartály	0.15 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítővel
Szívókorong tartó hozzárendelése	1-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	28 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	Átmérője: 3 mm
Vákuumcsatlakozás	PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvöztött acél