

Vákuumkorong-tartó ESH-HE-1-M3

Cikkszám: 189253

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	1.2 mm
Tartály	0.04 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Szívókorong tartó hozzárendelése	1-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1 g
Rögzítés módja	külső menettel vákuumcsatlakozással
Szívókorong felfogása	Átmérője: 3 mm
Vákuumcsatlakozás	M3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet NBR POM Acél
Tartó alapanyaga	Edzett acél