

Vákuumkorong-tartó ESH-HF-4-M14X1

Cikkszám: 189263

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	6 mm
Névleges szélesség	4 mm
Tartály	0.655 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	52 g
Rögzítés módja	külső menettel vákuumcsatlakozással
Szívókorong felfogása	M6
Vákuumcsatlakozás	M14x1
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR POM
Tartó alapanyaga	Edzett acél