

Vákuum szívókorong ESS-4-SS

Cikkszám: 189271

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	10 mm
Névleges szélesség	1.2 mm
Szívókorong átmérője	4 mm
Szívókorong kapacitása	0.008 cm ³
Kidobó impulzus alkalmassága	4 bar
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	1-es méret
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...180 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	0.46 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	0.5 N
Terméksúly	0.1 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	Külső átmérő: 3 mm
Szín	áttetsző
Shore-keménység	50 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	VMQ (szilikon)