

Vákuum szívókorong

ESS-40-SF

Cikkszám: 189307

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	230 mm
Névleges szélesség	3 mm
Szívókorong átmérője	40 mm
Szívókorong kapacitása	1.566 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...200 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	69.6 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	25 N
Terméksúly	16.3 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M6
Szín	szürke
Shore-keménység	60 +/- 5
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, nikkelezett Nikkelezett sárgaréz Horganyzott és krómozott acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	FPM