

Vákuum szívókorong ESS-200-SU

Cikkszám: 189331

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	680 mm
Névleges szélesség	10 mm
Szívókorong átmérője	200 mm
Szívókorong kapacitása	245.454 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	6-os méret
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	1610 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	1000 N
Terméksúly	1198 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M20x2
Szín	kék
Shore-keménység	60 +/- 5
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	NBR Acél, nikkelezett Horganyzott és krómozott acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	PUR