


**Szalagkábel**  
**KASI-1,5-Y-100**  
Cikkszám: 18940

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                              | Érték                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Terméksúly                                            | 71 g                         |
| DC üzemi feszültségi tartomány                        | 75 V                         |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                       | 60 V                         |
| Áramterhelhetőség                                     | 3 A                          |
| Kábelhossz                                            | 100 m                        |
| Védettség                                             | IP65<br>zárt vezetékvégekkel |
| Környezeti hőmérséklet                                | -40 °C...85 °C               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -25 °C...85 °C               |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L               |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | Gumi keverék                 |
| Kábelköpeny színe                                     | sárga                        |