


# Vákuum szívókorong

## ESS-40-CS

Cikkszám: 189405

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szívókorong magasságkiegyenlítés          | 12.8 mm                                                                                          |
| Min. munkadarabsugár                      | 100 mm                                                                                           |
| Névleges szélesség                        | 3 mm                                                                                             |
| Szívókorong átmérője                      | 40 mm                                                                                            |
| Szívókorong kapacitása                    | 19.72 cm <sup>3</sup>                                                                            |
| Csatlakozási helyzet                      | felső                                                                                            |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                                                                  |
| Szívókorong tartó hozzárendelése          | 4-es méret                                                                                       |
| Szívókorongalak                           | kerek harmonika, 3,5-szörös                                                                      |
| Üzemi nyomás                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                      |
| Névleges üzemi nyomás                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                |
| Üzemi közeg                               | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján                                                 |
| KBK korrózióállósági osztály              | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                         |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-Zone III                                                                               |
| Élelmiszerekkel használható               | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                    | -30 °C...180 °C                                                                                  |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson          | 42.4 N                                                                                           |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson | 13 N                                                                                             |
| Terméksúly                                | 21.9 g                                                                                           |
| Rögzítés módja                            | vákuumcsatlakozással                                                                             |
| Vákuumcsatlakozás                         | M6                                                                                               |
| Szín                                      | áttetsző                                                                                         |
| Shore-keménység                           | 50 +/- 5                                                                                         |
| Beecsavarható tengelycsap alapanyaga      | Kovácsolt alumíniumötvözet, nikkelezett<br>Nikkelezett sárgaréz<br>Horganyzott és krómozott acél |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                                                                                |

| Jellemző               | Érték          |
|------------------------|----------------|
| Szívókorong alapanyaga | VMQ (szilikon) |