

Szalagkábel KASI-1,5-Z-100

Cikkszám: 18941

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	71 g
DC üzemi feszültségi tartomány	75 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelhossz	100 m
Védettség	IP65 zárt vezetékvégekkel
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Kábelköpeny alapanyaga	Gumi keverék
Kábelköpeny színe	fekete