

Vákuum szívókorong ESS-8X30-ON

Cikkszám: 189413

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.5 mm
Szívókorong mérete	8x30 mm
Szívókorong kapacitása	0.376 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	ovális lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	10.9 N
Vízszintes keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	17 N
Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomás esetén	13.5 N
Terméksúly	3 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M6
Szín	fekete
Shore-keménység	50 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR