

# Vákuum szívókorong ESS-15X45-ON

Cikkszám: 189415

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                  | Érték                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                                        | 6 mm                                                        |
| Szívókorong mérete                                        | 15x45 mm                                                    |
| Szívókorong kapacitása                                    | 1.57 cm <sup>3</sup>                                        |
| Csatlakozási helyzet                                      | felső                                                       |
| Beépítési helyzet                                         | tetszés szerint                                             |
| Szívókorong tartó hozzárendelése                          | 5-ös méret                                                  |
| Szívókorongalak                                           | ovális lapos                                                |
| Üzemi nyomás                                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Üzemi közeg                                               | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján            |
| KBK korrózióállósági osztály                              | 1 - alacsony korrózióknak való kitétettség                  |
| LABS konformitás                                          | VDMA24364-A1-L                                              |
| Élelmiszerekkel használható                               | Lásd a bővebb anyaginformációt                              |
| Környezeti hőmérséklet                                    | -10 °C...70 °C                                              |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson                          | 32 N                                                        |
| Vízszintes keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson      | 43 N                                                        |
| Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomás esetén | 35 N                                                        |
| Terméksúly                                                | 23.8 g                                                      |
| Rögzítés módja                                            | vákuumcsatlakozással                                        |
| Vákuumcsatlakozás                                         | M10                                                         |
| Szín                                                      | fekete                                                      |
| Shore-keménység                                           | 50 +/- 5                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                     | RoHS-kompatibilis                                           |
| Szívókorong alapanyaga                                    | NBR                                                         |