

# Dugaszolható T-csavarzat QSTF-1/4-3/8-U

Cikkszám: 190829

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                |
| Névleges szélesség                           | 6.5 mm                                                  |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                                 |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                         |
| Kialakítás                                   | L-alakú, kiegészítő csatlakozás, belső menet, hosszanti |
| Kötegméret                                   | 1                                                       |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                           |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                   |
| Tengeri besorolás                            | lásd a tanúsítványt                                     |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint         |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről         | Olajozott üzem lehetséges                               |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                          |
| Max. meghúzási nyomaték                      | 14 Nm                                                   |
| Terméksúly                                   | 43 g                                                    |
| Kimenetek száma                              | 2                                                       |
| Ellátó vezetékek száma                       | 1                                                       |
| Rögzítés módja                               | 11/16 külső hatlapfej                                   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 1/4 NPT külső menet                                     |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 1/4 NPT belső menet<br>3/8" külső Ø-jű tömlőhöz         |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | 14 °F...140 °F                                          |
| Oldógyűrű színe                              | szürke                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                       |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                                     |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                                     |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                                     |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                      |