

Manométer
PAGL-HP3-63-60-G14-RC
Cikkszám: 1908519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Csapágyhőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Radiális alul
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Beecsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	Acél
Kémlelőüveg alapanyaga	PS

Jellemző	Érték
Ház színe	ezüst
Terméksúly	80 g
Skála	Háromszoros skála MPa (kívül) bár (kívül) psi (belül)